



Jahre Garantie*

ANSMANN X10

Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe, inkl. 1x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterie und Handschlaufe

Features

- Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, Garten oder Auto
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechenden ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Endkappenschalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 25 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 22 Stunden
- Leuchtweite bis zu 50 Meter
- Schutzgrad: IPx4
- Inklusive 1x Alkaline Mignon AA Batterie und Handschlaufe
- Neues Verpackungsdesign für ein wertigeres und ansprechenderes Aussehen am POS
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



inklusive Batterie



Aluminium-Gehäuse



Artikelnummer: 1600-0153
Lieferumfang: Taschenlampe X10, 1 AA Alkaline, Lanyard
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (166 × 113 × 289 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	0,36 W
Leuchtweite	50 m
Lichtstrom	25 Lumen
Helligkeit	820 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	22 Std.
Stromversorgung	1× Mignon AA / LR6
Farbe	silber / schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C