



## TECHNIRADIO 2

Portables DAB+/UKW Radio

| EAN           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)          | Farbe          |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 4019588049659 | 0000/4965 | 442 g            | 278 g           | 17.00 x 10.10 x 4.50 cm | 22.50 x 11.20 x 7.20 cm | schwarz/silber |
| 4019588149656 | 0001/4965 | 442 g            | 278 g           | 17.00 x 10.10 x 4.50 cm | 22.50 x 11.20 x 7.20 cm | schwarz/weiß   |
| 4019588249653 | 0002/4965 | 442 g            | 278 g           | 17.00 x 10.10 x 4.50 cm | 22.50 x 11.20 x 7.20 cm | schwarz/rot    |

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

### LAUTSPRECHER

Ausgangsleistung: 1 W (RMS)

### LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Energiewerte BetriebMax: 3.5 W

Energiewerte LED: 0.65 W

### RADIO / EMPFANG

Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz

Analog UKW: 87.5 - 108 MHz

Antenne: Teleskopantenne

### SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: extern

### UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### UMWELT

Energiewerte BetriebMax: 3.5 W

### LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 2, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung

### KEYFEATURES

UKW / RDS