

KERN MWA 300K-1M



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren & mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Rollstuhlwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1255 x 1100 x 285 mm
Bruttogewicht:	69,200 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	72 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	200 x 55 x 128 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1190 x 1140 x 80 mm
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	1190 x 1140 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	-299900000 mg
Wägebereich [Max]:	300 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
Display Ziffernhöhe:	5 mm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

KERN MWA 300K-1M



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren â mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Kabellänge Anzeigerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Stativhöhe:	94 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	880 x 840 mm