

# KERN 287-110

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	100
Empfohlenes Justiergewicht:	False
Präzision (von [Max]):	0,003
Wägebereich [Max]:	1 kg

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-100
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Federwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
Bruttogewicht:	39 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	25 g
Versandart:	Paketdienst