

# KERN KDE-T

Multifunktionsmodell, geschützt durch IP65



## Messsystem

Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung (nicht eichfähig):	20000
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	4
Wägeeinheiten:	g kg lb oz

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	10 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	15 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	24 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

## Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort:	auf Anfrage   on request
------------------------------	--------------------------

## Kategorie

Kategorie:	Anzeigegeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Auswertegerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	205 x 270 x 70 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	1 kg
----------------	------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	700 g
---------------	-------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	225 x 110 x 45 mm
------------------------------	-------------------