

KERN KFD 1500V40M

Wägebrücke

KERN[®]



Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigergerät:	5 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	1600 x 1200 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Auflösung (nicht eichfähig):	3000
Wägebereich [Max]:	1,500 t

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	500 g
Mindestlast [Min]:	10 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wägebrücke

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1650 x 1250 x 350 mm
Bruttogewicht:	150 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	130 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1600 x 1200 x 78 mm
---------------------------------	---------------------