

# KERN KFP 600V40SM

Edelstahl-Plattform mit IP68-Schutz



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	1000 x 1000 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Auflösung (nicht eichfähig):	3000
Wägebereich [Max]:	600 kg

## Eichtechnische Daten

Eichwert [e]:	200 g
Mindestlast [Min]:	4 kg

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Justage auf Aufstellungsort:	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wägebrücke

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1150 x 1150 x 350 mm
Bruttogewicht:	116 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	95 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1000 x 1000 x 80 mm
---------------------------------	---------------------