

KERN KFP60V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	60 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 g 20 g
Mindestlast [Min]:	400 g

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 800 x 240 mm
Bruttogewicht:	12,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm
---------------------------------	--------------------