

KERN SFE 60K-2NM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 10 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: AUS CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 465 x 790 x 235 mm

Bruttogewicht: 12,700 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 9,700 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 125 x 90 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 400 x 300 x 130 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 20 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 3000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 60 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 g

Reproduzierbarkeit: 20 g

Tarierbereich: 59,980 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,200 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 20 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 400 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

KERN SFE 60K-2NM



Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm