

KERN BFS1T-4SNM



Bodenwaage mit verschraubter Wageplatte (IP67), Stuckzahlfunktion, 99 Artikelspeicherplatzen und Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stuckzahlen 5 kg
(Normal):

Referenzgewicht: ja
Zahlaufosung: 3000

Funktionen

PRE-TARE-Funktion: ja
Prozentbestimmung: ja
Summenspeicherfunktion: ja
Wagen mit Toleranzbereich: ja
Zahlfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %
Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %
Umgebungstemperatur (max.): 40 °C
Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional
(factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 40 h
Akkuladezeit: 12 h
Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-130
Eichung: 965-230
Justage auf Aufstellungsort: 961-250

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1120 x 1080 x 220 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 g
Anwarmzeit: 10 min
Auflosung: 3000
Auermittige Belastung bei 1/3 Max: 500 g
Einschwingzeit: 2 s
Empfohlenes Justiergewicht: 1500 kg (M2)
Justiermoglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht
Linearitat: 500 g
Reproduzierbarkeit: 500 g
Tariereich: -1500000000 mg
Wagebereich [Max]: 1,500 t
Wageeinheiten: kg
Wagesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhohe: 1,650 cm
Display Ziffernhohe: 1,300 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III
Eichung im Werk moglich: ja
Eichwert [e]: 500 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja
Mindestlast [Min]: 10 kg
Periodische Nacheichung fur Italien: 969-112

Zahlen

Kleinste Teilgewicht beim Stuckzahlen 500 g
(Labor):

KERN BFS1T-4SNM



Bodenwaage mit verschraubter Wageplatte (IP67), Stuckzahlfunktion, 99 Artikelspeicherplatzen und Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	130 kg
Lieferzeit:	120 h
Nettogewicht:	105 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerat (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Gehause (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wageplatte (BxTxH):	1000 x 1000 x 85 mm
Drehbare Fuschrauben:	ja
Kabellange Anzeigegerat:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wageplatte:	Stahl lackiert
Wageflache (BxT):	1000 x 1000 mm