

KERN BIC-A07

KERN

Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Fußplatte

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	200×200×10 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	100×287×3 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Stahl
Material	Stahl (1.4305)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×200×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,785 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761193291
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration