

KERN CKE360-3

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	360000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (F1); 100 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	5 mg
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Tarierbereich:	360 g
Wägebereich [Max]:	360 g
Wä geeinheiten:	g
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	9 mm
----------------------	------

Zählen

Kleinste s Teil egewicht beim Stückzählen (Labor):	1 mg
Kleinste s Teil egewicht beim Stückzählen (Normal):	10 mg
Zählauflösung:	360000

Funktionen

Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO
-----------------------------------	---------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	360 x 230 x 180 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	2,200 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketsdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	167 x 250 x 85 mm
Abmessungen Windschutz (ÄxH):	106 42
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamt abmessungen komplett montiert (BxTxH):	167 x 250 x 123 mm
Libelle:	ja
Material der Wä geplatte:	Kunststoff
Wä ge fläche (d):	81
Wä ge raum (ÄxH):	90 40