

# KERN EOC30K-4

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 mg | 1000 mg

Anwärmzeit: 2 h | 2 h

Auflösung: 30 35.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 2,500 g | 5 g

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 30 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 1,500 g | 3 g

Reproduzierbarkeit: 500 mg | 1000 mg

Tarierbereich: -30000000 mg

Wägebereich [Max]: 15 kg | 35 kg

Wägeeinheiten: g kg lb oz

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,400 cm

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):

Zählaufösung: 35000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100V-240V 0.4A

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 870 x 480 x 150 mm

Bruttogewicht: 12,500 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 9 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 268 x 115 x 80 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

# KERN EOC30K-4



Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	33 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm