

KERN EOE 100K-2

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	250 g
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	100 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	50 g
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wä geeinheiten:	kg lb
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wä gen (Tierwä geprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	450 x 397 x 100 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	5 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	210 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH):	315 x 305 x 65 mm
Gehä usematerial:	Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät:	1,800 m
Material der Wä geplatte:	Stahl lackiert
Wandhalterung:	ja
Wä ge fläche (BxT):	315 x 305 mm