

KERN EOE 10K-3

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	25 g
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
Display Ziffernhöhe:	1,500 cm

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128
Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 480 x 415 x 125 mm
Bruttogewicht: 5,700 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 4 kg
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 315 x 305 x 65 mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät: 1,800 m
Material der Wägeplatte: Stahl lackiert
Wandhalterung: ja
Wägefläche (BxT): 315 x 305 mm