

KERN EOE30K-2

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 10 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3500 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 50 g |
| Einschwingzeit: | 2,500 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 20 kg (M3) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 20 g |
| Reproduzierbarkeit: | 10 g |
| Wägebereich [Max]: | 35 kg |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
| Display Ziffernhöhe: | 1,500 cm |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Batterie-Betriebsdauer: | 60 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128
Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 460 x 420 x 125 mm
Bruttogewicht: 5,600 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 4 kg
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 315 x 305 x 65 mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät: 1,800 m
Material der Wägeplatte: Stahl lackiert
Wandhalterung: ja
Wägefläche (BxT): 315 x 305 mm