

KERN FOB7K-4NL

Edelstahl-Tischwaage mit großem Wägebereich und hohem Schutzgrad IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	415 x 305 x 165 mm
Bruttogewicht:	4,495 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,750 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	285 x 255 x 90 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	252 x 200 x 14 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	252 x 200 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg 1000 mg
Anwärmzeit:	30 min 30 min
Auflösung:	10 7.500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1,500 g 3 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 g 3 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg 1000 mg
Wägebereich [Max]:	5 kg 7,500 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	48 h
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248