

KERN HTS3T-3AM

Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]



Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III
Eichung im Werk möglich: ja
Eichwert [e]: 1 kg
Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja
Mindestlast [Min]: 20 kg
Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Funktionen

Stand-by-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 95 %
Luftfeuchtigkeit (min.): 10 %
Umgebungstemperatur (max.): 40 °C
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 100 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 150 h
Akkuladezeit: 12 h
Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: AUS CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-132H
Eichung: 950-132H
Justage auf Aufstellungsort: 961-252

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 300 x 550 x 250 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 kg
Anwärmzeit: 10 min
Auflösung: 3000
Einschwingzeit: 2 s
Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht
Linearität: 1 kg
Präzision (von [Max]): 0,001
Reproduzierbarkeit: 1 kg
Wägebereich [Max]: 3 t
Wä geeinheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KERN HTS3T-3AM



Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	10 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	8,500 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	270 x 175 x 190 mm
Gehäusematerial:	Aluminiumguss
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 181 x 407 mm