

KERN KFB-TM

Auswertegerät mit großen, bequem ablesbaren Ziffern



Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort:	auf Anfrage on request
------------------------------	--------------------------

Kategorie

Kategorie:	Anzeigergeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Auswertegerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	330 x 200 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	1,730 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,060 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigergerät (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm

Messsystem

Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung (eichfähig):	6000
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	3
Wägeeinheiten:	kg lb

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h