

KERN KFN-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzgrad IP65 und überlegener Displaygröße



Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort:	auf Anfrage on request
------------------------------	--------------------------

Kategorie

Kategorie:	Anzeigegeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Auswertegerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	330 x 255 x 220 mm
Bruttogewicht:	3,200 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	265,5 x 164,5 x 96 mm
Wandhalterung:	ja

Messsystem

Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung (eichfähig):	6000
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Wägeeinheiten:	kg

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h