

KERN KFP 15V30M

Edelstahl-Plattform

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	15 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	5 g
Mindestlast [Min]:	100 g

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	700 x 415 x 240 mm
Bruttogewicht:	8 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 100 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm