

KERN KFP 300V30M

Edelstahl-Plattform



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	300 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Mindestlast [Min]:	2 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	740 x 580 x 230 mm
Bruttogewicht:	25 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	22 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 135 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm