

# KERN KFP60V30M

Edelstahl-Plattform



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	60 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	20 g
Mindestlast [Min]:	400 g

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 790 x 230 mm
Bruttogewicht:	11,160 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,250 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm