

# KERN KFP6V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	230 x 230 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	6 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 g   2 g
Mindestlast [Min]:	40 g

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	315 x 310 x 165 mm
Bruttogewicht:	5 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	230 x 230 x 110 mm
---------------------------------	--------------------