

KERN MPD200K-1EM

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 550 x 440 x 200 mm

Bruttogewicht: 10,500 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 8,700 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 200 x 55 x 128 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 365 x 360 x 80 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 365 x 490 x 120 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 200 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 1250

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 200 g

Empfohlenes Justiergewicht: 200 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 200 g

Reproduzierbarkeit: 200 g

Wägebereich [Max]: 250 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 200 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 4 kg

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C