

# KERN MWS300K-1LM



Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren â mit Eich- und  
Medizinzulassung



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	45 h
Akkuladezeit:	14 h
Batterie-Betriebsdauer:	50 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1650 x 1008 x 123 mm
---------------------------------	----------------------

Bruttogewicht:	52 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	42 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	210 x 110 x 50 mm
Abmessungen Wageplatte (BxTxH):	1500 x 860 x 68 mm
Drehbare Fuschrauben:	ja
Gehusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	1500 x 860 x 68 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwarmzeit:	10 min
Auflosung:	3000
Auermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g
Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (M1)
Justiermoglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearitat:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wagebereich [Max]:	300 kg
Wageeinheiten:	kg
Wagesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhohe:	2,500 cm
-----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk moglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung fur Italien:	969-112

## Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschutterungsfreies Wagen (Tierwageprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja

# KERN MWS300K-1LM



Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren â mit Eich- und  
Medizinzulassung

Kabellänge:	1,800 m
Kabellänge Anzeigegerät:	2 m
Libelle:	ja
Material der Wageplatte:	Stahl lackiert
Wandhalterung:	ja
Wageflache (BxT):	800 x 1200 mm