

# KERN NFB 600K200LM

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Durchfahrwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1510 x 1850 x 330 mm
Bruttogewicht:	195 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	153 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1400 x 1800 x 80 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	400 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	600 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600000000 mg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

# KERN NFB 600K200LM

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Material der Wägeplatte:	Metall lackiert
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1800 x 1200 mm