

KERN PFB 6000-0M

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung
[M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	6000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Mindestgewicht (USP):	2 kg
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	5,999 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
Display Ziffernhöhe:	5 mm
Zusatzdisplay möglich:	nein

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	50 g

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen200 mg
(Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen2 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Kapazitätsanzeige: ja

Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-217

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 330 x 255 x 325 mm

Bruttogewicht: 2,850 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,900 kg

Versandart: Paketdienst

KERN PFB 6000-0M



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	200 x 190 x 87 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 190 x 87 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	155 x 145 mm