


KERN UFC600K-1M



Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



Zählauföslung: 3000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Palettenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1380 x 850 x 310 mm
Bruttogewicht:	84 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	52 kg
Versandart:	Spedition

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflöslung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	200 g
Empfohlenes Justiergewicht:	500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600000000 mg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	200 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	2 kg

KERN UFC600K-1M



Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 266 x 165 x 96 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 840 x 1300 x 90 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

Libelle: ja

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 840 x 1190 mm