

KERN VHP-T

Auswertegerät mit integriertem Thermotransferdrucker und Akku in stabilem, gepolstertem Transportkoffer



Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort: auf Anfrage | on request

Kategorie

Kategorie: Anzeigergeräte

Marke: KERN

Produktgruppe: Auswertegerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 450 x 340 x 230 mm

Bruttogewicht: 6,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,200 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 2800

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigergerät (BxTxH): 370 x 280 x 160 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 370 x 280 x 160 mm

Kabellänge Anzeigergerät: 10 m

Messsystem

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung (nicht eichfähig): 3000

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Wägeeinheiten: kg t

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1 cm

Display Ziffernhöhe: 5 mm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 70 °C

Umgebungstemperatur (min.): -45 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 13 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 13 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern