



Produktdatenblatt



Hochdruckreiniger

GHP 5-55

Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter und mobiler Allrounder für den täglichen Einsatz

Die wichtigsten Daten

Betriebsdruck	115 bar
Max. Druck	130 bar
Nennleistung	2.200 W

**Bestellnummer:** 0 600 910 400[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Max. Druck	130 bar
Nennleistung	2.200 W
Betriebsdruck	115 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Kabellänge	5 m
Schlauchlänge	8 m
Material (Schlauch)	Verstärkter Gummischlauch
Gewicht (ohne Zubehör)	19 kg
Nennfördermenge	500 l/h
Max. Durchfluss	520 l/h
Pumpensystem	Taumelplatte
Kolben	Stahl
Motortyp	Induktion
Lanze	Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsemissionswert ah	1.8 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Kompakt: Platz sparend und leicht manövrierbar durch Metall-Teleskopgriff und große Gummiräder
- Bequem: Sofort aus der Verpackung einsatzbereit. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lanze und Düsen auch während der laufenden Arbeit
- Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Selbstansaugend, kann deshalb mit Wasser aus drucklosen Wasserquellen arbeiten
- Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen
- Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser

**HEAVY
DUTY**

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 600 910 400
Bosch-Pistole	✓
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	✓
