

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Produktdatenblatt



Hochdruckreiniger

GHP 5-13 C

Kompakt und leistungsstark

Die wichtigsten Daten

Betriebsdruck	130 bar
Max. Druck	140 bar
Nennleistung	2.300 W

**Bestellnummer:** 0 600 910 000[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Max. Druck	140 bar
Nennleistung	2.300 W
Betriebsdruck	130 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Kabellänge	5 m
Schlauchlänge	8 m
Material (Schlauch)	Gewebe
Gewicht (ohne Zubehör)	17 kg
Max. Durchfluss	520 l/h
Pumpensystem	Kurbelwelle
Kolben	Keramikbeschichtet
Motortyp	Induktion
Lanze	Variabel einstellbare Flachstrahl Spray-Lanze (Stainless steel)



Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen
- Vielseitig: Selbstansaugfunktion, um Wasser aus Eimer oder Speicher zu pumpen
- Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Geräuscharmer Betrieb: Autostop-Technologie schaltet Motor und Pumpe automatisch ab, wenn der Schalter losgelassen wird
- Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität
- Reinigendes Absaugsystem: für größeren Komfort

**HEAVY
DUTY**

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer

0 600 910 000
