



Solar Lüftersystem „Fresh Air“

- 5 W kristallines Solarmodul mit Alurahmen
- Hochwertiger Lüfter mit 5 m Kabel
- Luftstrom max. 90 m³
- Lüfter für Wand- oder Bodenmontage
- Inkl. Schutzgitter

Sorgt für Luftzirkulation im Gartenhaus, Geräteschuppen oder Gewächshaus. Durch das leistungsstarke 5 W Solarmodul und den weiten Betriebsspannungsbereich des Lüfters besitzt dieses System ein besonders gutes Anlaufverhalten. Der Luftstrom des Lüfters kann durch ein Kugelgelenk eingestellt werden und ist auf Grund seiner durchdachten Konstruktion für Wand- oder Bodenmontage geeignet.

Technische Daten:

Lüfter: Spannungsbereich: 8-18 V DC, Luftstrom: max. 90 m³ (bei 18 V), Schutzart: IP 23, Schutzklasse: III, Abmessungen Lüfter (L x B x H): 100 x 100 x 30 mm, Höhe inkl. Erdspieß: 270 mm.

Solarmodul mit Erdspieß: Leistung: 5 Wp, Nennspannung: 17,45 V, Nennstrom: 287 mA, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 255 x 205 x 20 mm.

Artikel-Nr: 101862

