

- Produktdatenblatt -



Artikel **Competition 210 lm - Stirnlampe**

Art. Nummer	LX0HLA3AAA	Farbe	Grau/ Schwarz	Unverb. Preisempf.	19,95 €
Hersteller	LiteXpress	Material	Kunststoff/ Nylon		



Beschreibung: Egal ob das Grillen mal wieder bis spät in die Nacht dauert oder man in der Dunkelheit noch mit dem Fahrrad nach Hause fährt, die LED Stirnlampe LX0HLA3AAA von LiteXpress ist überall dabei. Unabhängig von Tages- und Jahreszeit ist sie ein praktischer Helfer nicht nur bei sportlichen Aktivitäten, sondern auch in Sicherheitsfirmen, der Industrie oder einfach nur in der heimischen Werkstatt. Selbst bei Reparaturen im KFZ-Bereich, wo es auf die richtige Ausleuchtung ankommt, bringt die Stirnlampe das Licht dorthin, wo es gebraucht wird. Mit ihren vier Leuchtmodi ermöglicht sie eine flexible Ausleuchtung, wie man es **braucht und leistet somit wertvolle Dienste. Die Besonderheiten sind: Druckschalter mit 'Direct Switch-Off'-Funktion, Verstellbares und flexibles Kopfband, Lampenkopf in mehreren Stufen schwenkbar, kleinformatiges Kunststoff-Gehäuse mit Rotlicht-LEDs, Spritzwassergeschutz nach IPX4.**

Eigenschaften - Isolierprodukte

Isolierwirkung		Verschluss		Fassungsvermögen	
Kalt in Stunden	n/a	Verschlussart	n/a	Füllvolumen Liter	n/a
Warm in Stunden	n/a	Einfüllöffnung cm	n/a		
Besonderheiten					

Eigenschaften - mobiles Licht

Batterie/Akku		Helligkeit		Sonstiges	
Typ	AAA	Max Lumen	210	Leuchtmittel	LED
Anzahl	3	Min Lumen	60	Anzahl Modi	4
Gewicht Batterie gr	11,00	Leuchtweite		Modi/Funktionen	High, Low, Direct Switch-Off, Quick Flashing
Gesamtgewicht gr	33,00	Max Meter	140	Besonderheiten	
Batterie enthalten?	ja	Min Meter	55		
		Leuchtdauer			
		Max ¹ Stunden	45		
		Min ¹ Stunden	70		

¹ Die Werte zu Max beziehen sich auf die hellste Einstellung und die Werte Min auf die niedrigste Einstellung des jeweils gewählten Leuchtmodus

Abmessungen / Sonstige Informationen

VPE klein (Innerer Karton)		Produkt		Sonstiges	
Länge cm	15,20	Länge cm	4,40	Herkunftsland	China
Breite cm	18,30	Breite cm	6,50	Zolltarifnummer	8513100000
Höhe cm	25,60	Höhe cm	3,50	EAN-Nummer	4895168100763
Gewicht gr	1.360,00	Durchmesser	-		
Inhalt Stück	6	Gewicht gr	53,00		
VPE groß (Äußerer Karton)		Produktverpackung		Spezifische Produktinformationen - Multitools	
Länge cm	31,30	Länge cm	4,00	Länge gesamt	n/a
Breite cm	38,00	Breite cm	13,50	Grifflänge	n/a
Höhe cm	53,80	Höhe cm	24,50	Klingenlänge	n/a
Gewicht gr	11.460,00	Gewicht gr	140,00	Werkzeuge	
Inhalt Stück	48	Inhalt Stück	1		