

21,5"

27"

iMac



[Überblick](#)
[macOS](#)
[Technische Daten](#)
[Kaufen](#)

Display

Display

21,5" Display (54,61 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung
 Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln mit Unterstützung für Millionen Farben

Retina 4K Display

21,5" Retina 4K Display (54,61 cm Diagonale)
 Auflösung von 4096 x 2304 Pixeln mit Unterstützung für eine Milliarde Farben
 500 Nits Helligkeit
 Großer Farbraum (P3)

Prozessor

2,3 GHz

2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,6 GHz)

3,0 GHz

3,0 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,5 GHz)

Optional mit 3,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost bis zu 4,2 GHz)

3,4 GHz

3,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,8 GHz)

Optional mit 3,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost bis zu 4,2 GHz)

Arbeitsspeicher

8 GB 2133 MHz DDR4

8 GB 2400 MHz DDR4

8 GB 2400 MHz DDR4

Arbeitsspeicher (On-Board)	Arbeitsspeicher (On-Board)	Arbeitsspeicher (On-Board)
Optional mit 16 GB	Optional mit 16 GB	Optional mit 16 GB oder 32 GB

Kapazität¹

1 TB	1 TB	1 TB
1 TB Festplatte (5400 U/Min.)	1 TB Festplatte (5400 U/Min.)	1 TB Fusion Drive
Optional mit 1 TB Fusion Drive oder 256 GB SSD	Optional mit 1 TB Fusion Drive oder 256 GB oder 512 GB SSD	Optional mit 256 GB, 512 GB oder 1 TB SSD

Grafik

Intel Iris Plus Graphics 640	Radeon Pro 555 mit 2 GB VRAM	Radeon Pro 560 mit 4 GB VRAM
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Video und Kamera

FaceTime HD Kamera

Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Bildschirm für mehrere Millionen Farben beim 21,5" Modell oder eine Milliarde Farben beim 21,5" 4K Modell und:

Ein externes 5K Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln bei 60 Hz mit Unterstützung für eine Milliarde Farben oder

Zwei externe 4K UHD Displays mit 3840 x 2160 Pixeln bei 60 Hz mit Unterstützung für eine Milliarde Farben oder

Zwei externe 4K Displays mit 4096 x 2304 Pixeln bei 60 Hz mit Unterstützung für Millionen von Farben

Digitale Thunderbolt 3 Videoausgabe

Native DisplayPort Ausgabe über USB-C

Thunderbolt 2, HDMI, DVI und VGA Ausgabe mit entsprechenden Adaptern (separat erhältlich)


Audio

Stereo-Lautsprecher

Mikrofon

3,5 mm Kopfhöreranschluss

- Unterstützung für Apple iPhone Headset mit Mikrofon

Anschlüsse und Erweiterung**3,5 mm Kopfhöreranschluss****SDXC Kartensteckplatz****Vier USB 3 Anschlüsse (kompatibel mit USB 2)****Zwei Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse mit Unterstützung für:**

- DisplayPort
- Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s)
- USB 3.1, 2. Generation (bis zu 10 Gbit/s)
- Thunderbolt 2, HDMI, DVI und VGA mit entsprechenden Adaptern (separat erhältlich)

10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45 Anschluss)**Kensington Diebstahlsicherung****Eingabe****Magic Keyboard**

Dein iMac kommt mit dem Magic Keyboard. Es ist kabellos und wiederaufladbar, du musst also keine Batterien mehr wechseln. Sein ultrakompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch. Es hat einen stabilen Scherenmechanismus, einen optimierten Tastenhub und ein flaches Profil für Präzision und Komfort. Und es koppelt sich sofort mit deinem iMac und du kannst direkt lostippen.

Magic Keyboard mit Ziffernblock

Du hast alle Funktionen des Magic Keyboard mit einem erweiterten Layout, mit dem du noch einfacher arbeiten und spielen kannst. Das neue Magic Keyboard mit Ziffernblock kommt mit Steuerelementen für die Navigation in Dokumenten (Seite nach oben, Seite nach unten, Home und Ende) und normalgroßen Pfeiltasten, mit denen du hervorragend in Pro-Apps und Tabellen navigieren und Spiele spielen kannst.

Magic Mouse 2

Dein iMac kommt mit der Magic Mouse 2. Mit ihrem Design gleitet die Magic Mouse 2 ganz leicht über deinen Schreibtisch. Und weil sie Multi-Touch unterstützt, kannst du einfache Gesten auf ihrer Oberfläche ausführen, wie zwischen Webseiten hin- und herstreichen oder durch Dokumente scrollen.

Magic Trackpad 2

Wenn du lieber ein Trackpad hast, kannst du mit dem Magic Trackpad 2 alle Multi-Touch Gesten nutzen. Außerdem bringt es Force Touch auf den Schreibtisch. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wie stark du drückst – so steuerst du mehr Funktionen mit den Fingern und erfährst deine Inhalte noch direkter. Und das Design mit flachem Profil macht es unglaublich angenehm, es zu verwenden.

Drahtlose Technologien WLAN

802.11ac WLAN Technologie,
kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth

Bluetooth 4.2


Abmessungen und Gewicht

Höhe: 45,0 cm

Breite: 52,8 cm

Tiefe mit Standfuß: 17,5 cm

Gewicht: 5,66 kg²



Netzanschluss, Umgebungsbedingungen

Netzspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom

Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig

Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Maximale Betriebshöhe: getestet bis 3000 m über NN, ohne Druckausgleich

Herstellergarantie und Service

In Deutschland haben Verbraucher gemäß BGB innerhalb von zwei Jahren ab Übergang der Ware Anspruch auf eine kostenlose Reparatur, einen kostenlosen Austausch, einen Rabatt oder eine Rückzahlung durch den Händler, wenn das gekaufte Produkt zum Zeitpunkt des Übergangs nicht dem Kaufvertrag entspricht. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Der iMac wird darüber hinaus mit 90 Tagen kostenlosem Telefonsupport und einer einjährigen Apple Herstellergarantie geliefert. Weitere Informationen zu den Apple Serviceleistungen für den iMac gibt es hier.

Mit dem Kauf des AppleCare Protection Plan erhalten Kunden bis zu drei Jahre Telefonsupport durch Experten und können zusätzliche Hardware-Serviceoptionen von Apple in Anspruch nehmen. Weitere Infos dazu gibt es hier.



Lieferumfang

21,5" iMac oder
21,5" iMac mit
Retina 4K Display

Magic Keyboard

Magic Mouse 2

Netz Kabel

Lightning auf USB

Kabel



Betriebssystem

macOS Sierra

macOS ist das Betriebssystem hinter allem, was du auf einem Mac machst. macOS Sierra bringt Siri auf den Mac³ – und mehr Möglichkeiten, Fotos zu erleben, sicher online einzukaufen und nahtlos mit mehreren Geräten zu arbeiten.

[Weitere Infos >](#)

Bedienungshilfen

Bedienungshilfen helfen Menschen mit Behinderung, ihren neuen iMac optimal zu nutzen. Mit der integrierten Unterstützung für Seh- und Hörvermögen, Physis und Motorik, Lernen, Lesen und Schreiben kannst du fantastische Dinge tun und schaffen.

[Weitere Infos >](#)

Funktionen:

- VoiceOver
- Zoom
- Kontrast erhöhen
- Bewegung reduzieren
- Siri und Diktierfunktion
- Schaltersteuerung
- Erweiterte Untertitel
- Sprachausgabe

Integrierte Apps⁴



Fotos



iMovie



GarageBand



Pages



Numbers



Keynote



Safari



Mail



Nachrichten



FaceTime



Kalender



Notizen



App Store



iTunes



iBooks



Karten



Kontakte



Erinnerungen

Konfigurationsoptionen

Konfiguriere deinen iMac mit diesen Optionen.

Du suchst einen iMac, den du an der Wand oder an einem Schwenkarm befestigen kannst? Wähle einen iMac mit integriertem VESA Mount Adapter.

21,5" iMac	21,5" iMac mit Retina 4K Display	21,5" iMac mit Retina 4K Display
2,3 GHz	3,0 GHz	3,4 GHz
Magic Trackpad 2	Magic Trackpad 2	Magic Trackpad 2
Magic Keyboard mit Ziffernblock	Magic Keyboard mit Ziffernblock	Magic Keyboard mit Ziffernblock
16 GB Speicher-Upgrade	3,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 Upgrade	3,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 Upgrade
1 TB Fusion Drive	16 GB Speicher-Upgrade	16 GB oder 32 GB Speicher-Upgrade
256 GB SSD	1 TB Fusion Drive	256 GB, 512 GB oder 1 TB SSD
	256 GB oder 512 GB SSD	

iMac und der Umweltschutz



Apple berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte, um deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bestimmen.

Weitere Infos >

Die folgenden Merkmale des iMac tragen zur geringeren Umweltbelastung bei:

- Arsenfreies Displayglas
- Frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln
- Frei von PVC⁵
- Frei von Beryllium
- Quecksilberfreies Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung
- Recycelbares Aluminiumgehäuse
- Lautsprechergehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff aus Verbraucherabfall
- Lüfterbaugruppe aus 26 % biobasiertem Kunststoff
- Konform mit ENERGY STAR 6.1
- EPEAT Bewertung „Gold“⁶

Apple und der Umweltschutz

Informiere dich, wie sich Apple dafür einsetzt, die Auswirkungen unserer Herstellungsverfahren und Produkte auf die Umwelt zu reduzieren. Oder lies die Berichte zu den Umwelteigenschaften für ausführliche Infos zur Umweltverträglichkeit aller Apple Produkte.

Recycling

Apple sieht Materialwirtschaft und Abfallvermeidung ganzheitlich. Informiere dich über Recyclingoptionen für deinen Mac.



iMac

[iMac Modelle vergleichen >](#)



Kostenlose Lieferung am nächsten Tag

Bei vorrätigen Artikeln über 40 €, die bis 16 Uhr bestellt werden.

[Weitere Infos >](#)



Noch heute im Apple Store abholen

Online kaufen und vorrätige Artikel in einer Stunde abholen.

[Weitere Infos >](#)



Finanzierung

Monatliche Ratenzahlung verfügbar.

[Weitere Infos >](#)



Hilfe beim Einkauf

Hast du Fragen? Ruf einen Experten an oder chatte online. 0800 2000 136

[Jetzt chatten >](#)

- 1 GB = 1 Milliarde Byte und 1 TB = 1 Billion Byte, die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer.
- Das Gewicht variiert abhängig von Konfiguration und Fertigungsprozess.
- Siri ist u. U. nicht in allen Sprachen oder allen Regionen verfügbar. Die Funktionen können je nach Region variieren.
- iMovie, GarageBand, Pages, Numbers und Keynote sind im Mac App Store verfügbar. Für das Laden von Apps ist eine Apple ID erforderlich sowie ein Gerät, das mit der OS Version kompatibel ist, die für die jeweilige App erforderlich ist.
- PVC-freie Netzkabel sind in allen Ländern außer Indien und Südkorea verfügbar.
- Der iMac hat in den USA und Kanada von der EPEAT die Bewertung „Gold“ erhalten.

Angebot und Verkauf von Artikeln in Apple Retail Stores in Deutschland erfolgen durch die Apple Retail Germany B.V. & Co. KG. Angebot und Verkauf von Artikeln über den Apple Online Store in Deutschland erfolgen durch Apple Distribution International.

[Apple](#) > [Mac](#) > [iMac](#) > Technische Daten

Einkaufen und mehr

- Mac
- iPad
- iPhone
- Watch
- TV
- Music
- iTunes
- iPod
- Zubehör
- Geschenkkarten

Apple Store

- Store finden
- Genius Bar
- Today at Apple
- Apple Sommer Camp
- Entdeckungsreise
- Apple Store App
- Generalüberholt
- Finanzierung
- Wiederverwendung und Recycling
- Bestellstatus
- Einkaufshilfe

Für Bildungskunden

- Apple und Bildung
- Für Hochschulen einkaufen

Für Geschäftskunden

- Apple und Unternehmen
- Für Unternehmen einkaufen

Account

- Deine Apple ID verwalten
- Apple Store Account
- iCloud.com

Apple Werte

- Bedienungshilfen
- Umweltschutz
- Datenschutz
- Verantwortung der Zulieferer

Über Apple

- Newsroom
- Apple Vorstand
- Stellenangebote
- Garantie
- Investoren
- Events
- Apple Kontakt

Weitere Einkaufsmöglichkeiten: im [Apple Store](#), unter 0800 2000 136 oder bei einem [Händler](#) in deiner Nähe.

Copyright © 2017 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

[Datenschutzrichtlinie](#) | [Verwendung von Cookies](#) | [Nutzungsbedingungen](#) | [Verkauf und Rückerstattung](#) | [Rechtliche Hinweise](#) | [Sitemap](#)

