

Art.Nr. 36314

## Energieverteiler 4-fach STEIN

Hersteller: HEITRONIC



### Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Polyresin in Granitoptik
- Direktanschluss an Erdkabel
- Kabelausgang und Zugentlastung am Boden
- Steckdosen durch Federklapdeckel wettergeschützt
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940363142
Zolltarifnummer:	85444290900
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Polyresin
Farbe:	granit
CE:	ja
Schutzgrad IP:	44

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	250.00
Breite:	250.00
Höhe:	250.00

### Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	I
Stromstärke in mA:	16000
Nennleistungsaufnahme in W:	3680.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	3680.00

### Verpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	335
Tiefe:	335
Höhe:	335
Nettogewicht in kg:	5.106
Bruttogewicht in kg:	5.9
Verpackungseinheit:	2

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	345
Tiefe:	685
Höhe:	345
Bruttogewicht in kg:	11.7
Palettenmenge:	24

Art.Nr. 36314

## **Energieverteiler 4-fach STEIN**

Hersteller: HEITRONIC



**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.**

**WEEE-Reg.-Nr. DE 166 599 10**