



Jahre Garantie*

ANSMANN IPC 30 Lithium 11,1 V

Ladegerät für 3 Zellen Lithium bis 2 A Ladestrom

Features

- Sonderkonfiguration (Ladestrom/ Abschaltspannung) per Software jederzeit kurzfristig möglich
- Weiteingangsbereich 100-240V / 50-60 Hz
- Primär Wechselstecker für US, UK, Australien, Tischadapter IEC320
- Zulassung für USA UL 1310/Australien/FCC
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung
- Variable Konfiguration des Sekundärsteckers
- Kurzfristige Lieferverfügbarkeit ab Lager
- Kundenspezifische Kleinmengen jederzeit möglich



Artikelnummer: 2000-0001-03
 Lieferumfang: Ladergerät IPC 30, Primär-Wechselstecker
 Zolltarifnummer: 85044055900
 Verpackungseinheit: 10 (500 × 285 × 85 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	11,1 V
Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Ausgangsstrom	2 A
Ladbare Zellchemie	Lithium
Max. Ausgangsleistung	22,2 W
Farbe	schwarz