

CB-Mobilantennen

Super 70 Blue Line Super 9 Blue Line Racer 60 M6
Racer 90 M6 Ninja M6

Diese drei Strahler sind speziell zur Montage auf Antennenfüßen von LKW-Antennen. Bessere Reichweite im Vergleich zu den serienmäßigen Antennenstrahlern.



Modell	Super 70 blue line	Super 9 blue line	Racer 90 M6	Racer 60 M6	Ninja M6
Typ	1/4 Lambda	1/4 Lambda	1/2 Lambda	1/2 Lambda	5/8 Lambda
Kanäle	120	190	120	90	120
Max. Leistung	150 Watt	250 Watt	16 W PEP/40 W	40 Watt	150 Watt
Länge	70 cm	155 cm	112,5 cm	65 cm	94 cm
Glasfaserstrahler					
Edelstahlstrahler	X	X	X	X	X
Bohrung	12,5	12,5			
SWR einstellbar	X	X	X	X	X
SWR voreingestellt					
Lieferumfang	DV-Fuß, 4 m Kabel	DV-Fuß, 4 m Kabel	Adapter M5 und M6 Außengewinde	Adapter M5 und M6 Außengewinde	Adapter M5 und M6 Außengewinde
Besonderheiten			M6 Innengewinde, SWR-Einstellung mittels Abstimmringe	M6 Innengewinde, SWR-Einstellung mittels Abstimmringe	M6 Innengewinde, SWR-Einstellung mittels Abstimmringe
Best.-Nr.	67181	67180	67132	67142	67232