



Erleben Sie mit dem K 7 Premium Full Control Plus Home mehr Kontrolle als je zuvor. Dank der innovativen Pistole mit +/- Tasten für die Druckstufen- und Reinigungsmittelregulierung sowie einer LCD-Anzeige lässt sich der passende Druck für jede Oberfläche einstellen und kontrollieren. Und dank des 3-in-1 Multi Jet Strahlrohres ist beim Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittelmodus kein Strahlrohrwechsel nötig. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen lässt sich die Pistole mit angeschlossenem Strahlrohr im Gerät zwischenparken und ist anschließend sofort wieder griffbereit. Für ein komfortables Arbeiten sorgen außerdem der höhenverstellbare Teleskopgriff (bequeme Ziehöhe und kompakte Lagerung), das leicht zugängliche Plug 'n' Clean System (Reinigungsmittelwechsel mit einem Handgriff), die praktische Schlauchführung und der stabile Standfuß (kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden). Für zusätzliche Stabilität sorgt der tiefere Gewichtsschwerpunkt. Der Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und Home Kit inkl. Flächenreiniger T 450 und 1l Steinreiniger 3-in-1 eignet sich ideal für häufige Reinigungen gegen hartnäckigen Schmutz und für eine Flächenleistung von 60 m<sup>2</sup>/h.





### K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun mit +/- Tasten und LCD-Display zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

#### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.317-133.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278245942	
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20-180 / 2-18
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	3
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	18,0
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Ausstattung

<b>Home Kit</b>	Flächenreiniger T 450, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1
<b>Hochdruckpistole</b>	G 180 Q Full Control Plus
<b>Multi Jet 3-in-1</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	-
<b>Dreckfräser</b>	-
<b>Hochdruckschlauch-Aufwicklung</b>	■
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b> 10
<b>Reinigungsmittelsatz über</b>	Plug 'n' Clean-System
<b>Teleskopgriff</b>	■
<b>Wassergekühlter Motor</b>	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

# ZUBEHÖR FÜR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## HOME

### 1.317-133.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Flächenreiner</b>									
T 450, Flächenreiner T-Racer	1	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiner T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	■
PS 40, Flächenreiner Powerschrubber	2	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 350, Flächenreiner T-Racer	3	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiner T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	4	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiner T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiner PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiner für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	5	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiner T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiner-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
T 550, Flächenreiner T-Racer	6	2.643-251.0						Flächenreiner T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
<b>Strahlrohre</b>									
MJ 180, 3-in-1 Multi Jet Full Control für K 7 FC Plus und K 7 Premium FC Plus	7	2.643-907.0						Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiner K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017) mit G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Spritzschutz	8	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiner der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	9	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	10	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
Teleskopstrahlrohr	11	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	12	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## HOME

### 1.317-133.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Verschiedenes</b>									
G 180 Q, Pistole Quick Connect und Full Control Plus	13	2.643-992.0						Mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel: Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus für alle Kärcher Full Control-Geräte K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.	■
	14	2.643-824.0						Mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel: Hochdruckpistole G 180 Q Full Control für alle Kärcher Full Control-Geräte K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.	■
Wasserfilter	15	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	16	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Gartenschlauchadapter	17	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□
<b>Bürsten</b>									
WB 150, Powerbürste	18	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 100, Rotierende Waschbürste	19	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	□
WB 60, Weiche Waschbürste	20	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	21	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>									
H 10 Q, Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte	22	2.643-633.0						Der 10 m lange Hochdruck-Ersatzschlauch lässt sich an alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel anschließen.	□
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System</b>									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	23	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K3-K7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	□
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	24	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3 - K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	□
<b>Spezialanwendungen</b>									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	25	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	26	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## HOME

### 1.317-133.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>					<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
Variogelenk	27	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Organiser	28	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	<input type="checkbox"/>
SH 5, Saugschlauch	29	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
FJ 6, Schaumdüse	30	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	31	2.643-144.0						Autoshamppoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	32	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	33	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	34	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME 1.317-133.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0					Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>								
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	5	2.645-167.0					Der fertig montierte Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" eignet sich perfekt zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Dank innovativer Klappfunktion lässt er sich mühelos und besonders platzsparend verstauen. Die Ausstattungsdetails: Höhenverstellbare Schubgabel, 20 m 5/8" Primoflex®-Schlauch, Spritze, 3 x Schlauchkupplung, 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück. Kapazität: 40 m 1/2"-Schlauch oder 30 m 5/8"-Schlauch oder 20 m 3/4"-Schlauch. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	6	2.645-164.0					Die kompakte Bewässerungsstation! Der fertig montierte Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" für mobilen oder stationären Einsatz eignet sich perfekt zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Dank der Vielzahl an Verstaumöglichkeiten ist endlich alles an einem Platz untergebracht. Die Ausstattungsdetails: abnehmbarer Schlauchtrommel (2 in 1), Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen, geräumige Verstaubox für Gartenhandschuhe, -scheren, -schaufeln etc. Inklusive Wandhalterung, 15 m 1/2" Primoflex® Schlauch, Spritze, 3 x Standard-schlauchkupplung, 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück sowie zusätzlicher Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.