



Das Gerät eignet sich für gelegentliche Reinigungen gegen mittelstarken Schmutz und für eine Flächenleistung von 30 m²/h. Mit dem Full Control Hochdruckreiniger finden Sie für jede Oberfläche den passenden Druck. Die Druckstufe wird am Strahlrohr eingestellt und lässt sich an der Pistole mit LED-Anzeige überprüfen – für maximale Kontrolle. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Die Pistole ist sofort griffbereit und kann mit Strahlrohr bei kurzen Unterbrechungen zwischengeparkt werden. Dank höhenverstellbarem Teleskopgriff bewegen Sie das Gerät in bequemer Ziehöhe und lagern es kompakt. Und durch das leicht zugängliche Plug ,n' Clean System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt und einem Standfuß für mehr Stabilität sowie der praktischen Schlauchführung. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.





K 4 Full Control

- Full Control Power Gun mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.324-000.0	
EAN-Code	4054278044736	
Druck	bar / MPa	20-130 / 2-13
Fördermenge	l/h	420
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	397 × 305 × 584
Stromart	V / Hz	230 / 50

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 145 Q Full Control	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	6
Reinigungsmittleinsatz über	Plug 'n' Clean-System	
Teleskopgriff	■	
Wassergekühlter Motor	■	
Soft Bag	■	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
■ Im Lieferumfang enthalten.		

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Strahlrohre								
VP 145, Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	1	2.642-725.0					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4-K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	2	2.642-728.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Spritzschutz	3	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	6	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
MP 145, Multi Power Jet für K 3-K 5	7	2.643-239.0					Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	□
Spritzschutz	8	2.640-916.0					Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□
VP 145, Vario Power Jet für K 3-K 4	9	2.643-235.0					Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4	10	2.643-244.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	□
Teleskopstrahlrohr	11	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Flächenreiniger								
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	12	2.643-245.0					PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 450, Flächenreiniger T-Racer	13	2.643-214.0					Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
T 350, Flächenreiniger T-Racer	14	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	15	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	16	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	<input type="checkbox"/>
T 550, Flächenreiniger T-Racer	17	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	<input type="checkbox"/>
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	18	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 100, Rotierende Waschbürste	19	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Weiche Waschbürste	20	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	21	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	22	2.641-721.0						9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für K2-K7-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an Pistole und Gerät befestigt wird. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	23	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick-Connect-Schnellverbindung.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	24	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K3-K7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	25	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3 - K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen									
FJ 6, Schaumdüse	26	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
PC 7,5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	27	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	28	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	29	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Organiser	30	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	<input type="checkbox"/>
SH 5, Saugschlauch	31	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	32	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	33	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	34	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	35	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes									
Wasserfilter	36	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	37	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	38	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0					Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen								
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	5	2.645-167.0					Der fertig montierte Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" eignet sich perfekt zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Dank innovativer Klappfunktion lässt er sich mühelos und besonders platzsparend verstauen. Die Ausstattungsdetails: Höhenverstellbare Schubgabel, 20 m 5/8" Primoflex®-Schlauch, Spritze, 3 x Schlauchkupplung, 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück. Kapazität: 40 m 1/2"-Schlauch oder 30 m 5/8"-Schlauch oder 20 m 3/4"-Schlauch. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	6	2.645-164.0					Die kompakte Bewässerungsstation! Der fertig montierte Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" für mobilen oder stationären Einsatz eignet sich perfekt zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Dank der Vielzahl an Verstaumöglichkeiten ist endlich alles an einem Platz untergebracht. Die Ausstattungsdetails: abnehmbarer Schlauchtrommel (2 in 1), Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen, geräumige Verstaubox für Gartenschuhe, -scheren, -schaufeln etc. Inklusive Wandhalterung, 15 m 1/2" Primoflex® Schlauch, Spritze, 3 x Standard-schlauchkupplung, 1 x Standard-schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück sowie zusätzlicher Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.