



devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose

Technische Angaben

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 50m im Haus, bis zu 140m Freifeld
Übertragungsleistung	Max. +4dBm / 2,5 mW (ERP)
Verwendung	im Haus
Maße ohne Stecker	60 x 60 x 40 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	0 – 35°C
Umgebungsbedingungen	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Taster	1 incl. LED (weiß / rot)
Spannungsversorgung	230V / 50Hz
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/3) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Steckdose	13 A 3000W ± 3W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 40W) ± 5% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 40W bis 3000W)
Strom- und Leistungsaufnahme	Typisch: 0,4W
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung

Einzeladapter

Artikelnummer:	9914 (DE,AT)
EAN:	4250059699144
Größe:	115 x 190 x 81 mm
Gewicht:	220g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	105 g
Papier (Grüner Punkt):	100g
Plastik (Grüner Punkt):	2g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g

© 2016 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 06.12.2016