

Monitor

LCD Technologie

a-si TFT/TN

Backlight Technologie

LED

Bildschirmgröße

60,96 cm Wide (24 Zoll)

Format

16:9

Pixelabstand

0,248 mm

Helligkeitswert

250 cd/m²

Kontrast (dynamisch)

Mega Contrast

Reaktionszeit

1 ms (G/G)

Betrachtungswinkel (h / v)

170° / 160°

Auflösung

Auflösung nativ

1920 x 1080 Pixel

Farben

Anzahl der Farben

16,7 Mio.

Signal

Signaleingang

Analog, Digital

Signalanschlüsse

HDMI, 15pin D-Sub

Plug & Play

DDC

DDC 2B

Artikelinformationen

Artikelname

S24D330H

Artikelnummer

LS24D330HSX/EN

EAN

8806088440835

Einstellungen

Digital

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Game Mode, MagicUpscale, Eco Saving

Spezifikationen

Farbe

Schwarz-glänzend

Fuß

Standard mit Tiltfunktion

Wandmontage

Nein

Mac-Kompatibilität

Nein

Integrierte Lautsprecher

Nein

Normen

EMC

CE

Pixelfehlerklasse

Klasse 2 nach ISO 9241-307

Besonderheit

Betriebssystem Kompatibilität

Windows, Mac

Windows 8 Zertifizierung

Ja

Audio Ausgang

No

HDCP-Unterstützung

Ja

Off-Timer

Ja

Formatumschaltung

ja, wide/normal

Programmierbare Taste

Ja

Lieferumfang

Netzteil

Ja

Netzkabel

Ja

Signalkabel

ja, D-Sub

CD

ja, Software/Treiber/Handbuch

Energiemerkmale

Netzteil

extern

Lieferant

Samsung

Artikelname

S24D330H

Energieeffizienzklasse [auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)]

A

Bildschirmdiagonale

60,96 cm Wide (24 Zoll)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)

25 W

Energieverbrauch pro Jahr (kWh)

34 kWh

Energieverbrauch im Bereitschaftszustand (W)

0,30 W

Bildschirmauflösung

1920 x 1080 Pixel

Maximales Leuchtverhältnis

98%

Quecksilbergehalt (mg)

0,0

Blei

vorhanden

Optionen

Maße mit Fuß (B x H x T)

569 x 417,2 x 197 mm

Maße ohne Fuß (B x H x T)

569 x 342,1 x 53,9 mm

Maße Verpackung (B x H x T)

635 x 111 x 408 mm

Gewicht netto

3,15 Kg

Gewicht brutto

4,40 kg