


PARAPROJECT® CASE A16

CHARGE, SYNC, TRANSPORT & PROTECT




Abmessungen außen in mm

Bezeichnung	PARAPROJECT® CASE A16 für Tablets; inkl. Micro-USB Kabel; silber	
Bestellnummer	EU Version: 208.605-17901	CH Version: 208.606-17901
GTIN / EAN	4006793000742	4006793944794
Einsatzgebiet	Bildung und Gesundheitswesen	
Zertifikate	CE / RoHS / REACH	
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 16x USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector mit LED-Anzeige - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss 	<ul style="list-style-type: none"> - 16x USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector mit LED-Anzeige - 1x Geräteanschlusskabel, CH, Länge: 5 m - 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus UV-beständigem ABS-PMMA Kunststoff mit 3 mm Wandstärke in der Farbe silber - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Einschubfächer aus „ConPearl®“ -Material - Der Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen 	
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x kugelgelagerte Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe 	
Außenmaße	Breite 720 x Tiefe 390 x Höhe 550 mm	
Eigengewicht	16,25 kg	
Transportgewicht	18,75 kg	
Transportabmessung	Breite 760 x Tiefe 420 x Höhe 570 mm	
Menge pro Europalette	6	
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1860 mm	
Zolltarifnummer	42021250	
Ursprungsland	EU	

PARAPROJECT® CASE A16

CHARGE, SYNC TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel: div. Fächer und Taschen - Korpus: Sync und Ladeinheit, 16 Staufächer für Tablets, Staufach für Master Laptop und Staufach für Zubehör z.B. Access Point und Router - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - programmierbarer, interner Ladetimer - Temperatursensor (Überhitzungsschutz)
Kompatible Geräte	alle Tablets mit Micro-USB-Anschluss
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	Android / Win10
Bildschirmgröße	bis 10"
Kabeltypen für Geräte	USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector mit LED-Anzeige
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
Schließsystem	Zahlenschloss
Anschlüsse	<p>Außen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B-Buchse für die Sync-Funktion - Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point - Optional HDMI-Buchse <p>Innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect - Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x Euroflach-Buchse und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Stromdaten	<ul style="list-style-type: none"> - 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Tablet Staufächer	Breite 25 x Tiefe 220 x Höhe 265 mm
Maße Notebookstaufach	Breite 25 x Tiefe 300 x Höhe 320 mm
Maße sonstiges Staufach	Breite 105 x Tiefe 240x Höhe 300 mm



Abmessungen innen in mm



- Sync- und Ladeinheit (Switch On/Off)
- programmierbarer, interner Ladetimer



- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe
- USB-B-Buchse für die Sync-Funktion
- Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point
- Optional HDMI-Buchse