


PARAPROJECT® CASE i10

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT



Abmessungen außen in mm


Bezeichnung	PARAPROJECT® CASE i10 für Tablets; schwarz	
Bestellnummer	EU Version: 208.610-151	CH Version: 208.611-151
GTIN / EAN	4006793894914	4006793000353
Einsatzgebiet	Bildung und Gesundheitswesen	
Zertifikate	CE / RoHS / REACH	
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 1x MC10-Multi-Charger - 10x Distanzstreifen aus Schaumstoff 	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Geräteanschlusskabel, CH, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 1x MC10-Multi-Charger - 10x Distanzstreifen aus Schaumstoff
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus schlagzähem gummierten X-ABS Kunststoff mit 3 mm Wandstärke in der Farbe schwarz - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Einschubfächer aus „ConPearl®“-Material - Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen 	
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x kugelgelagerte Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe 	
Außenmaße	Breite 530 x Tiefe 390 x Höhe 495 mm	
Eigengewicht	9,6 kg	
Transportgewicht	11,5 kg	
Transportabmessung	Breite 540 x Tiefe 400 x Höhe 530 mm	
Menge pro Europalette	6	
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1740 mm	
Zolltarifnummer	42021250	
Ursprungsland	EU	

PARAPROJECT® CASE i10

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	- Kofferdeckel: Noppenschaum - Korpus: Ladeeinheit (1x MC10-Multi-Charger), 10 Staufächer für iPad / Tablets, Staufach für Master Laptop - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation	
Kompatible Geräte	Alle Tablets	
max. Geräteanzahl	10	
Betriebssystem	iOS / Android / Win10	
Bildschirmgröße	bis 11"	
Kabeltypen für Geräte	Verwendung der kundeneigenen Daten- und Ladekabel	
Netzteil	MC10-Multi-Charger für gesamte Spannungsversorgung der Geräte	
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A	
optionales Zubehör	- USB-Daten- und Ladekabel für alle Typen - externe Wochenzeitschaltuhr	- USB-Daten- und Ladekabel für alle Typen
Schließsystem	Zahlenschloss	
Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Innen: 10x USB-A-Buchse von Multi-Charger	
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 1,8 A - 50 / 60 Hz	
Maße Fächer	Breite 28 x Tiefe 255 x Höhe 290 mm	
Maße Notebookstaufach	Breite 32 x Tiefe 300 x Höhe 320 mm	
Maße sonstiges Staufach	Breite 85 x Tiefe 300 x Höhe 320 mm	

Abmessungen innen in mm



10x Einschubfächer für Tablets



zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe



MC10-Multi-Charger für gesamte Stromversorgung der Geräte