


PARAPROJECT® CUBE U10

CHARGE, SYNC & PROTECT



Abmessungen außen in mm

Bezeichnung	PARAPROJECT® CUBE U10 für Tablets; inkl. Micro-USB Kabel	
Bestellnummer	EU Version: 990.591-999	CH Version: 990.594-999
GTIN / EAN	4006793935990	4006793964990
Einsatzgebiet	Bildung und Gesundheitswesen	
Zertifikate	GS / CB Zulassung durch TÜV Rheinland / CE / ROHS / REACH	
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 55024 / DIN EN 61000-3-2 / DIN EN 61000-3-3	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge 1,80 m - 10x USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector, Länge 0,4 m - 1x USB-Kabel, Stecker beidseitig gerade, Länge 1 m - 1x Diebstahlsicherung inkl. Befestigungsmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Geräteanschlusskabel, CH, Länge 1,80 m - 10x USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector, Länge 0,4 m - 1x USB-Kabel, Stecker beidseitig gerade, Länge 1 m - 1x Diebstahlsicherung inkl. Befestigungsmaterial
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech - Boden, Deckel und iPad-Fächer aus ABS-Kunststoff - Diebstahlsicherung (Basisplatte) aus Stahlblech 	
Transport	2 seitlich integrierte Tragegriffe	
Außenmaße	Breite 400 x Tiefe 350 x Höhe 425 mm	
Eigengewicht	15,25 kg	
Transportgewicht	17,65 kg	
Transportabmessung	Breite 515 x Tiefe 465 x Höhe 555 mm	
Menge pro Einwegpalette	6	
Maße Einwegpalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1254 mm	
Zolltarifnummer	84718000	
Ursprungsland	TWN	

PARAPROJECT® CUBE U10

CHARGE, SYNC & PROTECT

Ausstattung	- Korpus: 10 / 8 / 6 horizontale Fächer für je ein Tablet (mit Schutzhülle) Zwischenböden variabel einstellbar - Tür: aus Stahlblech, perforiert, Schließsystem 1-Fach verriegelnd, Zahlenschloss
Kompatible Geräte	alle Tablets die USB ladefähig sind
max. Geräteanzahl	10 / 8 / 6
Betriebssystem	Android / Win10
Bildschirmgröße	bis 11,6"
Kabeltypen für Geräte	USB Daten- und Ladekabel auf Micro-USB Connector
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
optionales Zubehör	Wandhalterung (Best.-Nr. 990.575-999)
Schließsystem	Zahlenschloss
Anschlüsse	Außen: - zentrale Stromversorgung mit Ein-/ Ausschalter - 1x USB 2.0 Typ B-Buchse Innen: - 10x USB 2.0 Typ A-Buchse
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 2 A - 50/60 Hz
Maße variable Tablet-Staufächer	10 Fächer: Breite 250 x Tiefe 280 x Höhe 28 mm 8 Fächer: Breite 250 x Tiefe 280 x Höhe 37 mm 6 Fächer: Breite 250 x Tiefe 280 x Höhe 52 mm

Abmessungen innen in mm



Versenkbare Tür mit integriertem Zahlenschloss



USB-Lade- und Sync-Anschluss mit LED Anzeige pro Slot



Rückseite mit Anschlüssen für Stromversorgung, Synchronisation über USB Typ B Anschluss