

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de




## Kaltwasser-Hochdruckreiniger

### MC 5M-220/1130

Art. Nr.107146718

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Das ist uns gelungen, indem wir ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten miteinander kombiniert haben.



0 Anwendungshäufigkeit h/Tag 8+



Technische Daten		
Druck	bar/MPa	220/22
Reinigungswirkung	Impact	6,2
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	1130/1040
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht	kg	79
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,4
Netzkabel	m	5

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN8x10m)	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
ERGO Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Tornado Plus Plus Strahlrohr ohne HD-Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119742

Produktvorteile	
Drei Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stopp	spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Reinigungsmitteltank	2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem
Lenkrolle vorne mit Bremse	gewährleistet hohe Wendigkeit

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich.
- Manometer

