

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72-444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 5M-180/840

Art. Nr.107146705

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Das ist uns gelungen, indem wir ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten miteinander kombiniert haben.



Technische Daten		
Druck	bar/MPa	180/18
Reinigungswirkung	Impact	4,1
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	840/760
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	890 x 570 x 1020
Gewicht	kg	66
Elektrischer Anschlusswert	kW	4,8
Netzkabel	m	5

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich.

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6x10m)	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
ERGO Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280
Tornado Plus Düse	101119738

Produktvorteile	
Drei Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stopp	spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr m. rotierender Düse	für maximale Reinigungsleistung
Standfuß vorne	gewährleistet hohe Stabilität

