

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 4M-160/620 XT

Art.Nr. 107146403

Der MC 4M Kaltwasser Hochdruckreiniger ist kompakt und einfach zu bedienen. Zugleich bietet er kraftvolle Leistung und bringt die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein völlig neues Niveau. Der Schlüssel dazu ist unter anderem ein neuer Reinigungsmittel-Schaumprüher, der effektiv Schmiermittel, Fette und hartnäckigen Schutz bekämpft.



0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+

Technische Daten		
Druck	bar/MPa	160/16
Reinigungswirkung	Impact	3,0
Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}	l/h	620/560
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	382 x 382 x 1017
Gewicht	kg	41
Elektrischer Anschlusswert	kW	3,0
	(V/~/Hz/A)	230/1/50/13,4
Netzkabel	m	5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6)-15m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Schlauchtrommel	•
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408250

- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät
- Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit
- Ölstandanzeige außen
- Große, breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff

Produktvorteile	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Lebensdauer
Pistolenhalterung	Innovative Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Pistole auch während des Transports
Drehbarer Kabelhaken	Vereinfacht das Auf- und Abwickeln des Netzkabels
Schaumprüher	Einfache und effiziente Anwendung von Reinigungsmittel ohne Injektor. Die innovative Schaumprüher-Technologie ermöglicht eine Steigerung des Düsendrucks und somit eine erhöhte Reinigungskraft.
Reinigungsmittelkanister	2,5 l
Schlauchtrommel	Für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

