

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



## Kaltwasser Hochdruckreiniger – Benzin betrieben

### MC 2C-180/700 PE

Art. Nr.106174800

Überall dort, wo kein Strom vorhanden ist, bietet der benzinbetriebene Hochdruckreiniger eine autonome und exzellente Reinigungsleistung.

Die Maschine ist zudem selbstansaugend und kann daher auch über einen Tank, einen See oder andere Wasserquelle betrieben werden.



### Technische Daten

Druck	bar/MPa	180/18
Reinigungswirkung	Impact	3,5
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	700/650
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	3400
Brennstoff		Benzin
Abmessungen	LxBxH (mm)	762 x 546 x 673
Gewicht	kg	27
Brennstoffverbrauch	l/h	1,5
Motorleistung	PS	5
Motorentyp		HONDA GC 160
Ansaughöhe, trocken/nass	m	-/1,0

- Taumelscheibenpumpe
- Ergo Zubehörkonzept
- Große, luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor
- Honda Motor

### Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6)-10m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse	101119736
Gardena Kupplung	32541

### Produktvorteile

Thermisches Entlastungsventil	Zum Schutz der Pumpe während Arbeitsunterbrechungen
3 Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Honda Motor mit 5 PS	Bewährter Motor mit langer Lebensdauer
Reinigungsmittelinjektor	Einfache Zumischung von Reinigungsmitteln
Luftbereifte Räder	Leichter Transport selbst bei unebenen Bodenbeschaffenheiten
Lanzenhalterung	Für einfache Aufbewahrung der Lanze

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF3 • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01  
Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann  
Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

