

## Nass-/Trockensauger

### ATTIX 30-01 - Wechselstrom

Art. Nr. 107413590

Der ATTIX 30-01 strotzt vor Leistung und ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn überall dorthin mitnehmen können, wo Sie die Spuren Ihrer Arbeit entfernen möchten. Durch das ergonomische Design und das geringe Arbeitsgeräusch ist dieser Nass-/Trockensauger speziell für den mobilen Einsatz konzipiert worden.

Der auswaschbare PET Vliesfilter sorgt für hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



- SilentPower - Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3700
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung Piec	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	59
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	450x380x595
Gewicht	(kg)	10
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang	
Saugschlauch [Ø32 mm x 3,5 m]	107409976
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	107400032
Vlies-Filtersack, 1 Stk.	302004000
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Nass-/ Trockendüse, Kunststoff, 300 mm	107402706
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084

Produktvorteile	
30l Behältervolumen	Lange Arbeitszeit ohne zu entleeren
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%
Saugkraftregulierung am Handrohr	Schnelle und ergonomische Anpassung der Saugkraft

